


E10717



Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières PVC transparent

Matière du corps PVC, transparent

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé




E10717



Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0005E04

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc