


E10745



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0020E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières PVC

Matière du corps PVC

Matière écrou moleté inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10745



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0020E04

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc