

E10805




Prise à câbler

SDOAJ040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique contacts dorés

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 43 x 25 x 36

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté ULTRAMID

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10805



Prise à câbler

SDOAJ040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 9

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: ULTRAMID; Contacts: doré



Raccordement

