


# E10814



## Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Matières	PUR
Matière écrou moleté	inox (1.4305/303)

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 20 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle


Connecteur: 1 x M8, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)

# E10814




## Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0020A03



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives