




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65

Données mécaniques


Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x Torson, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10815




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PUR / PVC

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

