


E10816



Câble de connexion

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...55 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x Torson, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10816




Câble de connexion

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PUR / PVC

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

