

# E10818



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



| Application                      |                      |                |
|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Caractéristique spécifique       | Sans halogène        |                |
| Données électriques              |                      |                |
| Tension d'alimentation           | [V]                  | < 24 AC/DC     |
| Protection contre les surcharges | oui; (VDR)           |                |
| Conditions d'utilisation         |                      |                |
| Température ambiante             | [°C]                 | -25...90       |
| Indice de protection             | IP 67                |                |
| Données mécaniques               |                      |                |
| Poids                            | [g]                  | 76             |
| Dimensions                       | [mm]                 | 30 x 15 x 39   |
| Matières                         | TPU                  |                |
| Matière du corps                 | TPU                  |                |
| Matière écrou moleté             | inox (1.4404 / 316L) |                |
| Afficheurs / éléments de service |                      |                |
| Indication                       | fonctionnement       | 1 x LED, jaune |




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

| Accessoires       |                  |
|-------------------|------------------|
| Fourniture        | vis<br>étiquette |
| Remarques         |                  |
| Unité d'emballage | 1 pièces         |

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

