




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application		NAMUR
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	30 x 15 x 39
Matières		TPU; PUR
Matière du corps		TPU / PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Accessoires		
Fourniture		vis étiquette
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC, bleu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudé; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

