

E10861




Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11220

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	16 x 8 x 26
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10861



Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002E04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc