


# E10865



## Câble avec prise femelle

ADOAH030MSS0002E03



| Données électriques      |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Tension d'alimentation   | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Conditions d'utilisation |      |                     |
| Température ambiante     | [°C] | -25...90            |
| Indice de protection     |      | IP 67               |
| Données mécaniques       |      |                     |
| Poids                    | [g]  | 90,1                |
| Dimensions               | [mm] | 27 x 15 x 39        |
| Matières                 |      | TPU                 |
| Matière du corps         |      | TPU                 |
| Matière écrou moleté     |      | laiton, nickelé     |
| Remarques                |      |                     |
| Unité d'emballage        |      | 1 pièces            |

# E10865



## Câble avec prise femelle

ADOAH030MSS0002E03

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| BK =    | Couleurs des fils conducteurs : |
| BU =    | noir                            |
| GN/YE = | bleu                            |
|         | vert / jaune                    |