


E10874



Câble de connexion

VDOAH043MSS00,6I04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

2 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E10874



Câble de connexion

VDOAH043MSS00,6I04STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

