


# E10895



## Câble avec prise femelle

ADOGK120MSS0005A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 65

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 26 x 26 x 49

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10895



## Câble avec prise femelle

ADOGK120MSS0005A

### Raccordement

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE