


Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0010I04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Courant de sortie total

[A]

4

Sorties

Technologie

PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matériaux

TPU transparent

Matériau du corps

TPU, transparent

Matériau écrou moleté

laiton, revêtement anti-adhésif

Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

2 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

E10914



Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0010I04

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, revêtement anti-adhésif; Contacts: doré;
Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc