




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

III

Courant de sortie par module / emplacement [A]

2

Courant de sortie total [A]

4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-15...90

Indice de protection

IP 67

### Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Nombre d'emplacements répartiteur

8

### Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

8 x LED, jaune

fonctionnement

1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

# E10922



## Répartiteur


ZDO8F039MSS0010A10

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E10922



## Répartiteur

ZDO8F039MSS0010A10

### Raccordement



#### Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune