


# E10924



## Câble de connexion

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Caractéristique spécifique

Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...55 DC

Classe de protection

III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 65

### Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10924



## Câble de connexion

VDOGG030--S00,6H03STGF030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, TPU, Sans halogène; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

