




## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Classe de protection		III

## Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

## Données mécaniques

Dimensions	[mm]	10 x 10 x 33
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)

## Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

## Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

## Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



# E10944



## Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010A03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu