


E10948



Câble avec prise femelle

ADOGK190MSS0010B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 26 x 26 x 49

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10948



Câble avec prise femelle

ADOGK190MSS0010B19

Raccordement