

E10966




Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0002H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC070
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10966



Câble avec prise femelle


ADOGH050MSS0002H05

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc