


E10980



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010A06



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	479
Dimensions	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10980



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0010A06

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune