


E10011



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		NPN
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	36 x 15 x 26
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10011



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0010E03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu