


E10058



Connecteur pour électrovannes à câbler

VALVE PLUG TYPE A



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	16

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...125
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques

Poids [g]	28
Dimensions [mm]	42 x 29 x 28
Matières	PA
Matière du corps	PA

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10058



Connecteur pour électrovannes à câbler


VALVE PLUG TYPE A

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x connecteur pour électrovannes forme A DIN, coudé; Corps: PA



Raccordement

