


# E10136



## Prise à câbler

SDOGH042PLSFKPG



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

### Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67

### Données mécaniques

Poids	[g]	14
Dimensions	[mm]	18 x 18 x 46
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière écrou moleté		PA

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E10136



## Prise à câbler

SDOGH042PLSFKPG

### Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



### Raccordement

