




Prise à câbler

SDOAH040ZDSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11509
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	zamac, nickelé

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: zamac, nickelé



E10187

Prise à câbler

SDOAH040ZDSFKPG



Raccordement

