E10218

Câble avec prise femelle

ADOAG032--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application			
Caractéristique spécifique			Sans halogène
Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]		10...30 DC
Classe de protection			III
Sorties			
Technologie			PNP
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		-25...90
Indice de protection			IP 65
Données mécaniques			
Matières			TPU transparent
Matière du corps			TPU, transparent
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
		fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

E10218

Câble avec prise femelle

ADOAG032--S0002A03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: A clipser



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu