




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC015
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	18 x 54 x 82
Matières		TPU
Matière du corps		TPU

E10278



Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07

Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm





Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune