


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

12

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

18 x 54 x 82

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Nombre d'emplacements répartiteur

4



Répartiteur

ZDO4H055MSS0010H07

Type connecteur	M12
-----------------	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune