




Répartiteur

ZDO6H057MSS0010H09

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	18 x 54 x 100
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		6

E10281



Répartiteur

ZDO6H057MSS0010H09

Type connecteur	M12
-----------------	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	6 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm




E10281



Répartiteur

ZDO6H057MSS0010H09

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune