




Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67



Répartiteur

ZDO8H059MSS0010H11

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	18 x 54 x 127
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Raccordement électrique - emplacement		
Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm		





Répartiteur

ZDO8H059MSS0010H11

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune