




Câble avec prise femelle

ADOAG032--S0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65
Données mécaniques		
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10289



Câble avec prise femelle

ADOAG032--S0010A03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: A clipser



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu