


# E10290



## Répartiteur

ZDO4H045MSS0,03A07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...90
Indice de protection		IP 67

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	18 x 54 x 82
Nombre d'emplacements répartiteur		4

### Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E10290



## Répartiteur


ZDO4H045MSS0,03A07

### Raccordement électrique

Câble: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement

<u>BN</u>	<u>1 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1...4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

#### Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune