

E10346




Connecteur à câbler

SSTA040MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11505

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 125 AC / < 150 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...85

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Matières PBT

Matière du corps PBT

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10346



Connecteur à câbler


SSTA040MSSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement

