




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 24 AC/DC

Protection contre les surcharges

oui; (VDR)

Courant de sortie total

[A]

3

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...80

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

77,7

Matières

PUR

Matière du corps

PUR

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication

état de commutation

1 x LED, jaune

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type C standard industriel, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: laiton nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

