




Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT127
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	180
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11498



Câble avec prise femelle

ADOAF030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu