

# E11511




## Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

article arrêté

Article de remplacement: EVC814

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 45 AC / < 70 DC
Courant de sortie total [A]	4; (...40 °C)

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 68

### Données mécaniques

Poids [g]	29,2
Dimensions [mm]	20 x 20 x 46
Matières	PA
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E11511



## Prise à câbler


SDOGH050MSSFKPG

### Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



### Raccordement

