


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...55 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Nombre d'emplacements
répartiteur

2

Type connecteur

M12

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

E11565



Répartiteur


ZDO2H040MSS0010H05

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc