


E11572



Câble de connexion

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Indice de protection	IP 50

Données mécaniques

Poids [g]	113,9
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x Sub-D, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



E11572



Câble de connexion

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Raccordement

