




Embase mâle

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



1 Joint torique



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	20,3
Filetage		M16
Matières		zamac nickelé
Matière du corps		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11588



Embase mâle

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac, nickelé



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
WH =	blanc
YE =	jaune