


E11651



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAA031PLS0005H03



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges		oui; (VDR)
Courant de sortie total [A]		5
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-20...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids [g]		256,3
Dimensions [mm]		28,5 x 29,5 x 47
Matières		PP; FKM
Matière du corps		PP / FPM
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E11651



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes


AVDAA031PLS0005H03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: PP / FPM



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune