E11698

Câble avec prise mâle

ASTGF030MSS0,28H03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	3
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Remarques		Câble : 60 mm dénudé et 3 mm dénudé puis étamé
Unité d'emballage		1 pièces

E11698

Câble avec prise mâle

ASTGF030MSS0,28H03

Raccordement électrique

Câble: 0,28 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu