


## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC001

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Application

Caractéristique spécifique Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone oui

## Données électriques

Tension d'alimentation [V] &lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Classe de protection II

Courant de sortie par module / emplacement [A] 4

Courant de sortie total [A] 12

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -15...80

Indice de protection IP 67

# E11719



## Répartiteur


ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 118
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12


Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

### Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



# E11719



## Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

