




Répartiteur

ZDO4H050MSS0005H11

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC014
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Indice de protection		IP 67



Répartiteur

ZDO4H050MSS0005H11

Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)	

Raccordement électrique - emplacement	
Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm	



Raccordement

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune