

E11734




Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC011

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement [A]

4

Courant de sortie total [A]

10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-15...80

Indice de protection

IP 67

Répartiteur


ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 152
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

+	19	1 (1...8)	C
-	6	3 (1...8)	C
±	12	5 (1...8)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C
	11	4 (7)	C
	10	2 (7)	C
	1	4 (8)	C
	18	2 (8)	C

E11734



Répartiteur

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

