


Câble en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC431

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 68

Données mécaniques

Poids

[g]

111,5

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Matière des joints

plastique

Nombre d'emplacements
répartiteur

2

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Câble en Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: plastique; Contacts: doré



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, noir; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement

