


E11775



Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m



Données électriques

| | |
|--|------------|
| Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC |
| Classe de protection | III |
| Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 |
| Courant de sortie total [A] | 6 |

Sorties

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | PNP |
|-------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|---------------------------|---------|
| Température ambiante [°C] | -5...70 |
|---------------------------|---------|

E11775



Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m

| | |
|----------------------|---|
| Indice de protection | IP 69K; (Afin de garantir l'indice de protection, les prises non utilisées doivent être couvertes avec les bouchons fournis.; Couple de serrage: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
|----------------------|---|

Tests / homologations

| | | |
|------|----------|------|
| MTTF | [Années] | 2487 |
|------|----------|------|

Données mécaniques

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Poids | [g] | 2785,5 |
| Dimensions | [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
| Matières | douille fileté: inox (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; Joint torique: EPDM; Bouchon: PP | |
| Matière du corps | inox | |
| Nombre d'emplacements répartiteur | 8 | |
| Type connecteur | M12 | |

Afficheurs / éléments de service

| | | |
|------------|---------------------|-----------------|
| Indication | état de commutation | 16 x LED, jaune |
| | fonctionnement | 1 x LED, vert |

Accessoires

| | |
|------------|---------------------------|
| Fourniture | Bouchons protecteurs: M12 |
|------------|---------------------------|

Remarques


| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Remarques | tension d'alimentation selon TBTP |
| Unité d'emballage | 1 pièces |

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: inox



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

| | |
|------|--------|
| BK = | noir |
| BN = | brun |
| BU = | bleu |
| GN = | vert |
| GY = | gris |
| PK = | rose |
| RD = | rouge |
| VT = | violet |
| WH = | blanc |
| YE = | jaune |

E11775

Répartiteur

ProcessLine SB V4A 10m

