


E11840



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKSK



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...60

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Poids [g] 11,8

Dimensions [mm] 16 x 16 x 54

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière écrou moleté PA 6.6

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: PA 6.6



E11840



Connecteur à câbler

SSTGH040MSSFKSK

Raccordement

