


E11917



Embase femelle

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 125 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 68
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Poids	[g]	25,1
-------	-----	------

Filetage		M16
----------	--	-----

Matières		zamac nickelé
----------	--	---------------

Matière du corps		zamac, nickelé
------------------	--	----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E11917



Embase femelle

EDOGH050MSS00,7E05(M16)

Raccordement électrique


Câble: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN/YE =	vert / jaune
WH =	blanc