


E11016



Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0014B12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 51 x 26 x 58

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 14 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M23, coudé; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E11016



Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0014B12

Raccordement