


E11034



Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 Joint torique 44 x 2 mm

Application

Tenue en pression [bar] 8

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...110

Données mécaniques

Poids [g] 114,6

Dimensions [mm] G 1 1/2 / L = 65

Désignation du filetage G 1 1/2

Matières Adaptateur: PVDF; joint: EPDM

Raccordement capteurs taraudage M30 x 1,5 taraudage

Raccord process taraudage G 1 1/2 filetage extérieur

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces