


E11067



Embase femelle

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 Joint torique



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	22,8
Filetage		PG 9
Matières		zamac
Matière du corps		zamac

Accessoires

Fourniture		Écrou: 1 x PG9
------------	--	----------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E11067



Embase femelle

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Raccordement électrique

Câble: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: zamac



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc