

# E11103




## Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11511

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 20 x 52,5

Matières PA

Matière du corps PA

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E11103



## Prise à câbler

SDOGH050MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Presse-étoupe: PG 7

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

